


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč na INOX, Zrnitosť 150, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554410 30X10
GTIN	4045197377654
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**. S **aktívnou brúsnou väzbou** pre INOX.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

Technický opis

odporúčané otáčky	16000 min ⁻¹
Zrnitosť	150
maximálne otáčky	25400 min ⁻¹
Šírka hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	30 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)

Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 150
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		