

**Fibrový kotúč XF 850 (CER), Ø 125 mm, Zrnitost: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566556 40
GTIN	4018875669761
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Univerzálny fibrový kotúč VSM XF 850 s vysokým a agresívnym brúsnym výkonom s dlhou životnosťou. Chladné brúsenie. Veľmi vhodný pre všetky legované ocele a hliníkové zliatiny.

Druh zrna: **ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).**

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitost'	40
Ø kotúčov	125 mm
Séria	XF850

Brusivo	ZA-keramické zmiešané zrnó s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	Laminátový kotúč
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Hliník
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		