


HOLEX**Vejárovitá brúsna kefa (A), Zrnitosť 120, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554700 50X30
GTIN	4045197241047
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Vejárovitý brúsny kotúč s viacnásobne drážkovanými lamelami. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Odporúča sa najmä na kontúrové brúsenie.

Technický opis

Šírka hlavy	30 mm
maximálne otáčky	15300 min ⁻¹
odporúčané otáčky	9000 min ⁻¹
Zrnitosť	120
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm
Brusivo	korundové brúsne zrna (A)
Skratka pre brusivo	A

Atribút Názov produktu	Zrnitosť 120
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		