

**Fibrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A), Ø 180 mm, Zrnitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566600 36
GTIN	4018875994252
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Vysoko kvalitný univerzálny fibrový kotúč VSM KF 708 na brúsenie kovov, plastov, dreva alebo podobných materiálov. Typ zrna: **Poloušľachtilý korund (A)**.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitosť	36
Označenie výrobcu	VSM KF 708
Ø kotúčov	180 mm
Brusivo	polodrahokamový korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút	Názov produktu	Ø 180 mm
Upínač		Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora		22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém		Roloc™
optimalizované pre materiál		Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť		80 m/s
maximálne otáčky		8488 min ⁻¹
Druh produktu		Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 172	566650 172
Oporný tanier ISOstredne tvrdý/rebrovaný Vonkajší Ø 172	566670 172

Oporný taniertvrký/rebrovaný Vonkajší Ø 180

566672 180