

Garant**Brúsne teliesko hrubý, AN, Typ: ZY5010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551600 ZY5010
GTIN	4045197239723
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsny kolík s **normálnym korundom (AN)** s hrubou zrnitosťou a spojením umelou živicom. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na obrábanie **vysoko legovanej ocele** a **ocelovej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 40 – 50 m/s.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø hlavy	50 mm

Dĺžka stopky	40 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	10 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AN
Druh produktu	Brúsne teliesko