

Závitový kaliber Medzný kaliber, Závit: G1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486140 G1/2 |
| GTIN | 2050001035868 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Chodov na palec | 14 |
| Tolerančná trieda | A |
| Závit | G1/2 |
| Ø závit | 20,96 mm |
| Druh závit | G |
| Norma | DIN 228 |
| Tolerančné pole | A |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Kalibrácia | L10 |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|--|-----------|
| KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60 | 028550 60 |
| Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90 | 028590 90 |