


**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, M × stúpanie:  
14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486210 14X1,5 |
| GTIN             | 2050001036100 |
| Trieda položky   | 48B           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Stúpanie závitov  | 1,5 mm |
| Tolerančná trieda | 6g     |
| Závit             | M14    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kalibrácia      | L12  |
| Tolerančné pole | g  |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru                         |
| Norma           | DIN 13   |
| Druh závitu     | MF   |
| Kvalita         | 6  |
| Druh produktu   | Závitový kalibračný krúžok<br>pre nepodarkový rozmer |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20       | 028600 20  |
| Kalibrácia DAkksZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100 | 028640 100 |