

Jemná niť- Kaliber pre správne rozmery 6H, M × stúpanie: 42X2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486120 42X2
GTIN	2050001675668
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	6H
Závit	M42
Tolerančné pole	H
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Závitový kalibračný trň pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90	028540 90
Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60	028500 60