

**Jemná niť- Kaliber pre správne rozmery 6H, M × stúpanie: 45X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486120 45X1,5
GTIN	2050001675675
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).**

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,5 mm
Tolerančná trieda	6H
Závit	M45
Tolerančné pole	H
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Závitový kalibračný trň pre správny rozmer

**Služby**

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90	028540 90
Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60	028500 60