

Závitový kaliber Medzný kaliber, Závit: G1palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486140 G1
GTIN	2050001035882
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Chodov na palec	11
Závit	G1
Ø závit	33,25 mm
Tolerančná trieda	A
Norma	DIN 228
Druh závit	G
Tolerančné pole	A
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60

028550 60

Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90

028590 90