

**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, M × stúpanie:  
10X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486210 10X0,75
GTIN	2050001040664
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

Závit	M10
Stúpanie závitov	0,75 mm
Tolerančná trieda	6g

Kalibrácia	L12
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

## Služby

Kalibrácia DAkkSZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
KalibráciaZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20	028600 20