

**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč Vlnité rúno, stredný, Ø hlavy×šírka hlavy:  
100X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554976 100X50
GTIN	4045197678867
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja. Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Na **matovanie a leštenie bez stôp po použití.**

**Technický opis**

Šírka hlavy	50 mm
odporúčané otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	100 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	stredný

Atribút Názov produktu	stredný
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		