



Sada brúsnych čiapočiek tvrdosť J hrubý, AW-CER, Typ: KU08



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 551790 KU08 |
| GTIN | 4007220898680 |
| Trieda položky | 55E |

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska PFERD (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska PFERD sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsne teliesko so **zmiešaným zrnom (AW-CER)** v **tvrdosti J**. Kombinácia s mäkkým pojivom z **bieleho ušľachtilého korundu a keramického, mikrokrištallického spekaného korundu** s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).

hrubé, zrno 46.

Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatin, akými sú **titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu** a aj **kalená oceľ**.

Odporúčaná rezná rýchlosť 30 – 50 m/s.

Technický opis

| | |
|-----------------|-------|
| Zrnitosť | 60 |
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Ø hlavy | 8 mm |
| Ø stopky | 3 mm |
| Dĺžka hlavy | 8 mm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Brusivo | Keramické zrno (CER) |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Atribút Názov produktu | AW-CER |
| Druh produktu | Brúsne teliesko |