

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A), stredný, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554960 60X30 |
| GTIN | 4045197241238 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.

Rúno pretkané normálnym korundom (A). Zabezpečí rovnomernú, **matnú finálnu povrchovú úpravu.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

| | |
|----------------------|------------------------|
| odporúčané otáčky | 5000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 30 mm |
| maximálne otáčky | 9000 min ⁻¹ |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 60 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Porovnanie zrnitosti | 180 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Atribút Názov produktu | stredný |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |