

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Vlnité rúno, jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 100X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554977 100X50 |
| GTIN | 4045197678881 |
| Trieda položky | 52E |

Popis

Prevedenie:

Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Na **matovanie a leštenie bez stôp po použití.**

Technický opis

| | |
|------------------------|------------------------|
| odporúčané otáčky | 3000 min ⁻¹ |
| maximálne otáčky | 6000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 50 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 100 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Porovnanie zrnitosti | 280 |
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Atribút Názov produktu | jemná |

Druh produktu

Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |