

Jemná niť- Kaliber pre nepodarkové rozmery 6H, M × stúpanie: 42X2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486130 42X2
GTIN	2050001675804
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6H
Stúpanie závitov	2 mm
Závit	M42
Norma	DIN 13
Druh závit	MF
Tolerančné pole	H
Kvalita	6

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Kaliber pre správne a nepodarkové závit

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60	028500 60
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90	028540 90