

HOLEX**Vejárovitý brúsny hrniec (A), Zrnitosť 60, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Hrncovo tvarované usporiadanie lamiel okolo osi nástroja s odsadeným jadrom. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Obzvlášť vhodné pre čelné a obvodové brúsenie.

Technický opis

Šírka hlavy	40 mm
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	8000 min ⁻¹
Zrnitosť	60
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)

Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 60
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		