

Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, M × stúpanie: 55X1,5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486110 55X1,5 |
| GTIN | 2050001041753 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------|
| Tolerančná trieda | 6g |
| Závit | M55 |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Kalibrácia | L12 |

| | |
|-----------------|--|
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Tolerančné pole | g |
| Norma | DIN 13 |
| Druh závitů | MF |
| Kvalita | 6 |
| Druh produktu | Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAKK SZávitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100 | 028640 100 |
| Kalibrácia Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 60 | 028600 60 |