

**Brúsne teliesko jemná, SiC, Typ: ZY4020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551780 ZY4020
GTIN	4027497343539
Trieda položky	56L

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska LUKAS (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku. Keramicky spojené **SiC** brúsne kolíky, zrna 80 (jemné), s vysokým samoostriacim efektom a otvorenou pórovou štruktúrou na lepšie odvádzanie pilín. Stopka Ø 6 mm, dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na opracovanie **hliníkových zliatin** a **mäkkých materiálov (farebných kovov)**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 25 – 40 m/s.

Technický opis

Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	jemná

Ø hlavy	40 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Atribút Názov produktu	SiC
Druh produktu	Brúsne teliesko