

Závitový kaliber Kaliber pre nepodarkové rozmery, Závit: G1.1/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486170 G1.1/4 |
| GTIN | 2050001035998 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|---|
| Závit | G1.1/2 |
| Ø závit | 41,91 mm |
| Chodov na palec | 11 |
| Tolerančná trieda | A |
| Norma | DIN 228 |
| Druh závit | G |
| Tolerančné pole | A |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Kalibrácia | L11 |
| Druh produktu | Kaliber pre správne a nepodarkové závit |

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60

028500 60

Kalibrácia DAkKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90

028540 90