

Závitový kaliber Kaliber pre nepodarkové rozmery, Závit: G1.1/2palec**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:**DIN EN ISO 228****Upozornenie:**

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Ø závit	47,8 mm
Závit	G1.1/2
Tolerančná trieda	A
Chodov na palec	11
Druh závit	G
Norma	DIN 228
Tolerančné pole	A
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Kaliber pre správne a nepodarkové závit

Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90

028540 90

Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60

028500 60