

HOLEX**Brúsne lamelové koleso (A), Ø 165×30 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555145 120
GTIN	4045197525680
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne lamelové kotúče s **korundovou tkaninou (A)**. Ø otvoru 54 mm.

Použitie:

Odstraňovanie a čistenie zvarov, brúsenie veľkých plôch a obrobkov s nepravidelným profilom.

Upozornenie:

Používať pre menšie upínacie hriadele ako 54 mm vrtateľnej kovovej príruby č. 555140. Ďalšie rozmery sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Ø otvoru	54 mm
Zrinitosť	120
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Ø kotúčov	165 mm
Šírka kotúča	30 mm

Atribút Názov produktu	Ø 165×30 mm
maximálne otáčky	5200 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne lamelové koleso

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Pár kovových redukčných prírub, možnosť zväčšenia otvoru vhodné pre Ø otvoru 54

555140 54