

**HOLEX****Brúsne lamelové koleso (A), Ø 165×30 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555145 60
GTIN	4045197525666
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne lamelové kotúče s **korundovou tkaninou (A)**. Ø otvoru 54 mm.

**Použitie:**

Odstraňovanie a čistenie zvarov, brúsenie veľkých plôch a obrobkov s nepravidelným profilom.

**Upozornenie:**

Používať pre menšie upínacie hriadele ako 54 mm vrtateľnej kovovej príruby č. 555140. Ďalšie rozmery sa dodávajú na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø otvoru	54 mm
Zrnitosť	60
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Ø kotúčov	165 mm
Šírka kotúča	30 mm

Atribút Názov produktu	Ø 165×30 mm
maximálne otáčky	5200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsne lamelové koleso

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Pár kovových redukčných prírub, možnosť zväčšenia otvoru vhodné pre Ø otvoru 54

555140 54