

**HOLEX****Oporný tanier ISO flexibilný/hladký, Vonkajší Ø: 117mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566650 117
GTIN	2050001032171
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

**Elastický** špeciálny plastový tanier na **flexibilné obrysové brúsenie**. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.

Podľa ISO.

**Technický opis**

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>
vhodný pre Ø kotúčov	125 mm
Vonkajší Ø	117 mm
vrát. upínacej matice	áno
Druh produktu	Oporný tanier