

Garant**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566700 125
GTIN	4045197679710
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Veľmi **hrubá štruktúra rúna**, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách. Stredne tvrdé vyhotovenie rúna s veľmi **agresívnou brúsnou vlastnosťou**, vysokou životnosťou a rovnomernou povrchovou finálnou úpravou. Univerzálne pre všetky práce na hrubé čistenie, **aj pri ťažkom nasadení**, ako napr. odstránenie tvrdých okovín.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

S **tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie** na uhlovú brúsku.

Upozornenie:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

Technický opis

odporúčané otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	stredné – tvrdé
Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		