

**HOLEX****Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566950 100
GTIN	4045197566218
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a príľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965. Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

**Upozornenie:**

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.

**Technický opis**

Prevedenie	A coarse
Porovnanie zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý

Farba	hnedá
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

### Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Závít M 14, Vonkajší Ø:  
125mm

566960 125

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závít M 14,  
Vonkajší Ø: 125mm

566965 125