

HOLEX**Oporný tanier ISO flexibilný/hladký, Vonkajší Ø: 172mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566650 172
GTIN	2050001032188
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Elastický špeciálny plastový tanier na **flexibilné obrysové brúsenie**. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.

Podľa ISO.

Technický opis

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
vhodný pre Ø kotúčov	180 mm
Vonkajší Ø	172 mm
vrát. upínacej matice	áno
Druh produktu	Oporný tanier