

 osborn

Sada kotúčov s brúsnym rúnom, 3-dielna (A), na čistenie a matovanie hrubý, Ø krúžku: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555760 100
GTIN	4013349627957
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Unipol® brúsne rúnové kotúče sú navinuté okolo kovového jadra; **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

Použitie:

Brúsne rúnové kotúče sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke.

Vhodné pre všetky kovy (INOX, oceľ, hliník, mosadz), plasty, drevo a keramiku. **Hrubé a agresívne brúsne rúno** (cca zrno 100) na odstránenie jemnej hrdze a povrchových nečistôt. Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov a gumených častí, na satinovanie dekoratívnych kovových povrchov (drsnosť Rt cca 3,5 – 4 µm).

Upozornenie:

Upínacie trne pre brúsne rúnové kotúče pozri č. 555785.

Technický opis

Ø redukčného krúžku	10 mm
Ø redukčného krúžku	14 mm
Ø redukčného krúžku	16 mm
Ø otvora	20 mm

Ø krúžku	100 mm
Šírka krúžku	25 mm
Druh produktu	Krúžok brúsneho rúna

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE