

3M**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), CG-RD, Ø kotúčov: 115mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566715 115
GTIN	40467197510510
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Veľmi **hrubá štruktúra rúna**, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách. Flexibilné rúnové teleso, ideálne aj na **obrábanie vlnitých plôch**. Vytvára mäkkú a rovnomernú finálnu úpravu, obzvlášť vhodné pre pohľadové plochy.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

S **tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie** na uhlovú brúsku.

Upozornenie:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

Technický opis

maximálne otáčky	11000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	stredný
Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
Atribút Názov produktu	CG-RD
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

