

**3M****Oporný tanier pre fibrové kotúče tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 115mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566690 115
GTIN	4046719523832
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

**Tvrдый, nedeformujúci sa** oporný tanier fibrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60. Dodatočne vrátane upínacej matice 5/8 palca.

## Technický opis

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
Vonkajší Ø	115 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Druh produktu	Oporný tanier