

Garant**Brúsna hviezdica z rúna, Ø 19 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555911 280
GTIN	
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách.
2-vrstvové.

Použitie:

Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako **otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení**. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Ø	19 mm
Farba	cervená
Porovnanie zrnitosti	280
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 19 mm

odporúčané otáčky	10000 min ⁻¹
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsna hviezdica z rúna

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací kolík Celková dĺžka 75	555920 75
Upínací kolík Celková dĺžka 120	555920 120