



**Sada kotúčov s brúsnym rúnom, 3-dielna (A), na čistenie a matovanie hrubý, Ø krúžku: 150mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555760 150
GTIN	4013349630575
Trieda položky	56Z

## Popis

### Prevedenie:

**Unipol® brúsne rúnové kotúče** sú navinuté okolo kovového jadra; **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

### Použitie:

Brúsne rúnové kotúče sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke.

Vhodné pre všetky kovy (INOX, oceľ, hliník, mosadz), plasty, drevo a keramiku. **Hrubé a agresívne brúsne rúno** (cca zrno 100) na odstránenie jemnej hrdze a povrchových nečistôt.

Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov a gumených častí, na satinovanie dekoratívnych kovových povrchov (drsnosť Rt cca 3,5 – 4 µm).

### Upozornenie:

Upínacie trne pre brúsne rúnové kotúče pozri č. 555785.

## Technický opis

Ø redukčného krúžku	16 mm
Ø redukčného krúžku	14 mm
Ø otvora	20 mm
Ø krúžku	150 mm

Šírka krúžku	25 mm
Druh produktu	Krúžok brúsneho rúna

---

## Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE