

**Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14, Vonkajší Ø: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566960 125
GTIN	2050001030450
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Prilnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú prilnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

**Vhodné pre:**

Pre kotúče so suchým zipsom **bez strediaceho otvoru.**

**Pozor!:**

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach **s kotúčmi so suchým zipsom** 40 m/s.

**Technický opis**

maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Vonkajší Ø	125 mm
Druh produktu	Oporný tanier