

**3M****Oporný tanier pre fibrové kotúče tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566690 180
GTIN	4046719523856
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

**Tvrдый, nedeformujúci sa** oporný tanier fibrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60. Dodatočne vrátane upínacej matice 5/8 palca.

**Technický opis**

maximálne otáčky	8500 min <sup>-1</sup>
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Vonkajší Ø	180 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Druh produktu	Oporný tanier