

3M Scotch-Brite™

**Rúnový kotúč so suchým zipsom SC-DH, Ø 178 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566935 180
GTIN	4046719011179
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Na **konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie** s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na **ľahké čistenie** (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a **odhrotovanie**.

**Upozornenie:**

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705 a nasl.**

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	stredný
Prevedenie	A medium
Farba	cervená

Ø kotúčov	178 mm
Séria	SC-DH
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 178 mm
Označenie výrobcu	SC-DH
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

**Príslušenstvo**

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14  
Vonkajší Ø 178

566965 178

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14 Vonkajší Ø 178

566960 178