

**Garant****Brúsna hviezdica z rúna, Ø 25 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555912 180
GTIN	4045197608963
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách.  
2-vrstvové.

**Použitie:**

Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako **otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení**. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

**Technický opis**

Ø	25 mm
Farba	modrá
Stupeň jemnosti	stredný
Porovnanie zrnitosti	180
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 25 mm

odporúčané otáčky	10000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsna hviezdica z rúna

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínací kolík Celková dĺžka 75	555920 75
Upínací kolík Celková dĺžka 120	555920 120