

 osborn

Súprava kotúčov s brúsnym rúnom, 3-dielna (A) na satinovanie stredne jemné, Ø krúžku: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555765 100
GTIN	4013349627896
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Unipol® brúsne rúnové kotúče sú navinuté okolo kovového jadra; **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

Použitie:

Stredne jemné brúsne rúno (cca zrnitosť 180), na dobrušovanie brúsených alebo kefovaných povrchov, na satinovanie (drsnosť Rt cca 3 µm).

Brúsne rúnové kotúče sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke.

Upozornenie:

Upínacie trne pre brúsne rúnové kotúče pozri č. 555785.

Technický opis

Ø otvora	20 mm
Ø krúžku	100 mm
Ø redukčného krúžku	16 mm
Ø redukčného krúžku	14 mm
Ø redukčného krúžku	10 mm
Šírka krúžku	25 mm

Druh produktu

Krúžok brúsneho rúna

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE

555740 BLUE

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE

555740 WHITE