

**Brúsny krúžok 4vrstvový, Ø 150 mm, Zrinitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555180 80
GTIN	2050001746610
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Drážkované brúsne plátno 4-vrstvové v jadre lisované. Nepravidelné drážkovanie umožňuje vysokú flexibilitu. S redukčnými puzdrami z Ø 19 na 10 mm.

**Použitie:**

Odhrotovanie, zaoblenie a jemné brúsenie kontúr alebo plôch.

**Upozornenie:**

Používať upínací trň č. 555785 veľ. 10.

**Technický opis**

Zrinitosť	80
odporúčané otáčky	1900 min <sup>-1</sup>
Ø kotúčov	150 mm
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet vrstiev	4
Druh produktu	Pásikový brúsny kotúč

---

## Príslušenstvo

Upínací trň vhodné pre  $\varnothing$  otvoru 10

555785 10