

**Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14, Vonkajší Ø: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566965 115
GTIN	5010027826946
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Prilnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú prilnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

**Vhodné pre:**

**So centrovaním** pre kotúč so suchým zipsom č. 566902 – 566950.

**Pozor!:**

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach **s kotúčmi so suchým zipsom** 40 m/s.

**Technický opis**

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
maximálne otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Vonkajší Ø	115 mm
Druh produktu	Oporný tanier