

**Oporný tanier ISO stredne tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 108mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566670 108
GTIN	2050001031778
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

**Stredne tvrdý tanier so širokými rebrami** na lepšiu oporu zrna pri hranovom a plošnom brúsení. Pre **hrubšie brúsne práce** v zrnitosti od 36 do 60. Podľa ISO.

**Technický opis**

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
vhodný pre Ø kotúčov	115 mm
Vonkajší Ø	108 mm
vrát. upínacej matice	áno
Druh produktu	Oporný tanier