



Uhlová leštička WPO, Typ: 72214900



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálne využitie pracovného nástroja.
- S upínacím trňom sa môže používať aj ako plnohodnotný satinovací stroj na pozdĺžne opracovanie.
- Maximálna stabilita otáčok pri akomkoľvek zaťažení v celom rozsahu nastavenia.
- Samočinné blokovanie proti nekontrolovanému opätovnému zapnutiu po výpadku prúdu.

Rozsah balenia:

Uhlová leštička WPO 14-25E, dodatočná rukoväť.

Zvláštne príslušenstvo:

Štandardná súprava na plochy, č. 077718 sk F, satinovacia súprava na profily č. 077718 veľ. S, leštiaca súprava č. 077718 veľ. P, súprava na rúry č. 077718 veľ. R.

Technický opis

Označenie výrobcu	WPO 14-25 E
maximálne vibrácie podľa EN	3,5 m/s ²
Upínač nástrojov	M14

Rozsah otáčok	900 - 2500 min ⁻¹
maximálny Ø leštiaceho náradia	250 mm
Príkonnosť	1200 W
Hmotnosť	2,4 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Leštička

Príslušenstvo

Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ S	077718 S
Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ F	077718 F
Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ R	077718 R