

3M**Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14, Vonkajší Ø: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566965 125
GTIN	4046719066537
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Prilnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú prilnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

Vhodné pre:

So centrováním pre kotúč so suchým zipsom č. 566902 – 566950.

Pozor!:

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach **s kotúčmi so suchým zipsom** 40 m/s.

Technický opis

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
maximálne otáčky	11000 min ⁻¹
Vonkajší Ø	125 mm
Druh produktu	Oporný tanier