

**Oporný tanier ISO stredne tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 117mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 566670 117 |
| GTIN | 2050001031785 |
| Trieda položky | 52M |

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Stredne tvrdý tanier so širokými rebrami na lepšiu oporu zrna pri hranovom a plošnom brúsení. Pre **hrubšie brúsne práce** v zrnitosti od 36 do 60. Podľa ISO.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| maximálne otáčky | 12500 min ⁻¹ |
| vhodný pre Ø kotúčov | 125 mm |
| Vonkajší Ø | 117 mm |
| vrát. upínacej matice | áno |
| Druh produktu | Oporný tanier |