

3M**Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14, Vonkajší Ø: 178mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566965 178
GTIN	5010027826953
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Prilnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú prilnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

Vhodné pre:

So centrovaním pre kotúč so suchým zipsom č. 566902 – 566950.

Pozor!:

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach **s kotúčmi so suchým zipsom** 40 m/s.

Technický opis

maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Vonkajší Ø	178 mm
Druh produktu	Oporný tanier