

**HOLEX****Oporný tanier ISO stredne tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 172mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 566670 172    |
| GTIN             | 2050001031792 |
| Trieda položky   | 52M           |

**Popis****Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

**Stredne tvrdý tanier so širokými rebrami** na lepšiu oporu zrna pri hranovom a plošnom brúsení. Pre **hrubšie brúsne práce** v zrnitosti od 36 do 60.

Podľa ISO.

**Technický opis**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| maximálne otáčky            | 8500 min <sup>-1</sup> |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s                 |
| vhodný pre Ø kotúčov        | 180 mm                 |
| Vonkajší Ø                  | 172 mm                 |
| vrát. upínacej matice       | áno                    |
| Druh produktu               | Oporný tanier          |