

Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá, HB7010, Počet chodov/palec: 14**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270905 14
GTIN	4045197872012
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	14
Rezný materiál	HM
Druh použitia	ľavé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závit	UN
Druh závit	UN-LH
Druh závit	UNC
Druh závit	UNC-LH
Druh závit	UNF
Druh závit	UNF-LH
Druh závit	UNEF

Druh závitů	UNEF-LH
Druh závitů	UNS
Druh závitů	UNS-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		