



Silové upínače posuvné dlhé, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370091 4
GTIN	4020772003159
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlacné členy c. 370097.

Technický opis

Výška upínania h-H	7 - 88 mm
Upínacia sila	49 kN
Dráha prestavenia V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Rozmer cez steny SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
Šírka T-drážky	22 mm
Upevňovacia skrutka G ₁	M24
A ₁	125 mm
s výškovým prvkom	nie
Upevňovacia skrutka G	M20
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

Príslušenstvo

Výškový prvok dlhé pre typ 4	370093 4
Tlačný prvok Typ DG	370097 DG
Tlačný prvok Typ DR	370097 DR