

Garant**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270910 14
GTIN	4045197872029
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	14
Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	14 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závitov	UN
Druh závitov	UNC
Druh závitov	UNF
Druh závitov	UNEF
Druh závitov	UNS

Druh závitů	UN-LH
Druh závitů	UNC-LH
Druh závitů	UNF-LH
Druh závitů	UNEF-LH
Druh závitů	UNS-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,17 mm
Veľkosť doštičiek L	11 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

