



Silové upínače posuvné krátka, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370092 5
GTIN	4020772003135
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlacné členy c. 370095.

Technický opis

Upevňovacia skrutka G	M12
B ₁	18 mm
Upínacia sila	32 kN
A ₁	78 mm

Rozmer cez steny SW	8 mm
L	95 mm
Šírka T-drážky	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Výška upínania h-H	6 - 50 mm
Upevňovacia skrutka G ₁	M16
Dráha prestavenia V	12 - 82 mm
Typ	764Md
Druh produktu	Silový upínač

Príslušenstvo

Tlačný prvok Typ DG	370095 DG
Tlačný prvok Typ DR	370095 DR