



Silové upínače posuvné krátka, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370092 6
GTIN	4020772004682
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlačné členy c. 370096.

Technický opis

A ₁	92 mm
L	110 mm
Upevňovacia skrutka G ₁	M20
B	60 mm

Rozmer cez steny SW	10 mm
Upínacia sila	40 kN
B ₁	20 mm
Šírka T-drážky	18 mm
Dráha prestavenia V	15 - 95 mm
Výška upínania h-H	6 - 50 mm
Upevňovacia skrutka G	M16
A	42 mm
Typ	764Md
Druh produktu	Silový upínač

Príslušenstvo

Tlačný prvok Typ DR	370096 DR
Tlačný prvok Typ DG	370096 DG